

カビ・湿気大敵!! カメラやレンズ、ネガ・ポジフィルム、ビデオ等各種メディア、CD等は、カビや湿気が大の苦手!

ドライ・キャビ保管最適例

- 光学・写真用品** レンズ・カメラ・デジタルカメラ・顕微鏡・内視鏡・望遠鏡 双眼鏡・ビデオカメラ・赤外線カメラ・レーザー用プリズム 各種光学測定機器・写真フィルム・マイクロ写真・電池 映像フィルム
- メディア用品** ビデオテープ・フロッピーディスク・CD・DVD・MD・カセットテープ デジタルカメラ用ペーパー・レーザーディスク・レコード・マイクロホン コピー紙製品等・メモリースティック・スマートメディア コンパクトフラッシュ等のメディア
- 電気・電子部品** 半導体・コンデンサー・抵抗・プリント基板・ウエハー・ フィラメント・乾電池・リチウム・ニッケル電池・各種電子機器 電子測定器及び電子部品
- 精密機器部品** 水晶振動子・精密測定機器・ゲージ・精密機械 精密機器部品・分銅・吸湿性プラスチック
- 化学工業製品** 医薬品・塗料・香料・粉末素材・化学原材料・接着剤 プラスチックチップ・包装用ラベル・紙製品・スクリーン印刷
- 機械部品材料** 金属・非鉄金属・溶接棒・金属粉末製品(超微粒子粉末合金)、金型
- 農・園芸関係** 種子・球根・花粉・その他
- 各種研究用品** 薬品・試験試料・試験機・放射線測定機、各種測定機器等々
- 美術・工芸関係** 弦楽器・管楽器・埋蔵物・刀剣・美術工芸品・書籍・出土品
- その他吸湿製品** 切手・家庭常備薬・漢方薬・書画・骨董・瞬間接着剤等々
- 食品関係** 海苔・コーヒー・粉末クリーム・紅茶・日本茶・スパイス スナック・せんべい・調味料・こしょう・しいたけ・パン粉 パン材料

※上記以外の特殊なものを収納する場合は必ずご相談下さい。

ドライ・キャビ最適保管湿度

| | | |
|--------------------|---|------------|
| ■カメラ・レンズ | → | 40~50%RH前後 |
| ■フィルム、磁気テープ (VHS等) | → | 40%RH前後 |
| ■DVD、CD、FD、メディア | → | 40%RH前後 |
| ■写真、アルバム写真 | → | 30~50%RH前後 |
| ■ポジ・ネガフィルム | → | 30~40%RH前後 |
| ■切手、コイン、紙幣 | → | 30~40%RH前後 |
| ■貴金属、宝石、時計、刀剣 | → | 30~50%RH前後 |
| ■紙製品、革製品 | → | 50%RH前後 |
| ■乾燥食品 | → | 20~30%RH以下 |

ドライ・キャビ ご使用上のご注意

■お使いになる前に、付属の「取扱説明書」を、よくお読み下さい。

- 置き場所は、水平で直射日光の当たらない、冷暖房や、外の風の当たらない熱(冷暖房機)や蒸気の影響のない、水気のない所を選んで下さい。
- 自動運転で、吸湿と再生を繰り返しながら徐々に低湿度になります。ドライ・キャビは「急速に除湿」するものではありません。※庫内の湿度精度は5~7%RHです。
- ドライ・キャビは湿度30%~50%RH(精度±5~7%RH)でご利用いただくもので、精密恒湿槽(精度±2~4%RH)ではありません。
- 扉のマグネットゴムにフロッピーや、磁気の影響を受ける製品を近づけないで下さい。
- 紙や段ボールを入れると、庫内湿度が上がります。扉の開閉はす早く、必要以上に開けないで下さい。

湿度を帯びた製品は、ドライヤーの冷風等で乾かしてから入れて下さい。


- 引火しやすい薬品等は絶対に入れないで下さい。
- 冬季等で周囲の湿度が30%以下の時は過除湿となりますので電源プラグを抜いて下さい。
- ドライ・キャビは庫内の湿度を下げてカビが発生、繁殖しない状態を保ちます。発生したカビを除去する効果はありません。
- 製品の保証期間内・外であっても収納品に不具合が生じた場合は補償致しかねますのでご了承下さい。

ドライ・キャビ ウェット・キャビ ご購入に際してご注意とお願い


※是非お読み下さい。

- 本カタログの写真中の収納品(カメラ、レンズ、フィルム、テープ、CD等)は価格に含まれておりません。
- 本カタログの写真の色は撮影、印刷の都合上、現物と多少異なります。 ■価格は税別希望小売価格です。
- ご購入機種の外形寸法等をよくご確認の上、搬入口、置き場所等のチェックをお願いします。
- 輸送、搬入、据付の費用、方法については、販売店と充分にお打合せ下さい。当社からのお客様への直送は、「軒先渡し(車横付場所)」(定期トラック便扱)までとなります(搬入、開梱、据付等は含まれておりません)。離島、遠島は運賃が別途及び割増しとなります。特別な場合のご希望により、中型以上の機種種の運送方法(運送・搬入・開梱・据付・納入製品の梱包材の片づけ等)のご相談に応じます(有料)。
- 重量物のため、通常の宅配便扱は出来ませんので、ご希望時間の配達には不可能に付き、ご承知下さい。(販売店と御相談下さい。)
- お買上製品受取後はすぐに(1週間以内)開梱の上、製品の確認をして下さい。(輸送中の事故の保険適用は1週間以内です)
- 梱包材料(ダンボールなど)は、搬入、据付が完了し、本装置の正常運転を確認するまで棄てないで下さい。
- 材料、部品価格の変動や改良、等のため、価格・仕様が予告なく変更することがあります。

カビの発生、生育条件



たとえ冬でも油断は禁物です。春夏秋冬一年中、日本全国どこでも多湿。カビにとっても大変住みやすいところ。



トリー・ハン独自の【乾燥剤吸湿システム】のみが可能にした

加湿・保湿庫 ウェット・キャビ

用途に合わせて、庫内の湿度を30~75%RH(±5~7%RH)に任意に設定できます。

- 乾燥剤吸湿システム(新加湿方式)で簡単、安全、低コストの精密加湿、保湿ができる。
- 高級メラミン化粧板(マホガニー調)、庫内は防湿性に優れた美麗メラミン化粧板(白色)仕上。
- 湿度調節器による全自動運転。
- 扉はマグネットパッキン付で外気との気密性を保持
- 無振動 ●庫内温度は常温
- 省エネ型設計 電源100V Max16~67WH

ギター用 ウェットキャビ 50~60%RH

ネックの反り、フレット(バリ)が外に出てしまう、塗装や各部のクラックの発生、トップ材の割れ、二カフの割がれ、金属部のカビや錆の発生等を防止し、美しい音色を保持します。



HUW-301

シガー用ヒュミドール 70%RH

手軽に最適湿度(70%RH前後)を保持し青カビ、虫、乾燥等からシガーを守り、いつも最高の香りを楽しめます。



HUW-300-C

※棚板は水平型に仕様変更になりましたので、棚板の角度調節は不可となります。

◎上記シリーズの詳細については別途カタログご請求下さい。(受注生産)

資料請求、お問い合わせは本社営業部へどうぞ

Since1983 **トリー・ハン株式会社** <http://www.dry-cabi.co.jp>

■本社・営業部・ショールーム 〒110-0015 東京都台東区東上野3-21-6
TEL03-3833-0614 FAX03-3833-0616
■大阪営業所 TEL 06-6459-7366

特約店