

实用的选购

■加湿液 DC-W1000



长时间不腐坏

■脚轮 (4件套) 对于 TDC-157,297,507



■货架板 (带钩)

- TDC-157型货架板
- TDC-297型货架板
- TDC-507型货架板
- TDC-907/1307/1407型货架板

钢
不锈钢




■水平仪



水平, 垂直和45°测量

■防坠落支架 适合大尺寸 (907/1307/1407 系列)



φ 10 螺栓孔

φ 10 螺栓长孔
连接到主机顶板顶部的螺栓

■防坠落墙固定支架 (柜子和墙壁)



■连接支架 (用于堆叠2个单元)



TDC-157 · 297 · 507 EC/NT/PH 系列

■MII抗震装置



固定机柜与墙壁以应对震度为7级的地震。
您可以取下它 并根据需要多次安装使用。

■调节器螺栓 (1套4)



(1套4)

■调节器螺栓 (1套4)



(1套4)

DRY-CABI 使用注意事项

■使用前请仔细阅读使用说明书。

- 选择水平且不暴露在直射阳光下的地方, 不受不受空调或室外风或热量影响的热量或蒸汽的影响。
- 通过自动操作, 湿度随着反复吸湿和再生而逐渐降低。
*机柜的湿度精度为5-7%RH。
- 请勿将软盘或受磁性影响的产品靠近门上的磁铁橡胶。
- 放入纸张或纸板会增加机柜内的湿度。请快速打开和关闭机柜门防止湿气进入。

- 请不要放入任何易燃易爆化学品。
- "Dry-cabi"降低了机柜中的湿度, 并且不会产生霉菌。保持良好状态。已经产生的霉菌无法清除。
- 请注意! 不论产品是否在保修期内, 我们也不会补偿由于存放物品所造成的机柜划伤损伤。

【DRY-CSABI】

【WET-CABI】

购买时的注释和要求

⑤ 请联系我们在国外使用规范规则将会改变。

- 存储在此目录中的照片 (相机, 镜头, 胶卷, 胶带等) 不包含在价格中。
- 由于拍摄角度光线不同, 本目录中产品照片的颜色与实物可能存在些许差异。
- 请检查外部尺寸并检查防弹井和存放位置。
- 由于物品属于大型物品, 所以无法指定具体配送时间。
- 收到物品后请尽快打开包装并检查物品。运送保险期限在1周之内。
- 在安装后确认正常操作之前, 请勿丢弃包装材料。
- 由于材料和零件价格的波动, 价格和规格如有变更, 恕不另行通知。

如有疑问, 请联系总公司销售部门



Since 1983

東利繁有限公司

<http://www.dry-cabi.co.jp>

■ 本总公司/销售部门
〒110-0015 东京都台东区东上野3-21-6
TEL 03-3833-0614 FAX 03-3833-0616
■ 大阪营业所 TEL 06-6459-7366



分销商